


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTE-FNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5E502

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Potenciometar
Prijemnik u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	150
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTE-FNKG

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 10
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina [g]	0,201
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	75 x 19 x 30
Materijali	PBT
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20441
	izvijač



Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

