


Retroreflektivni senzor

OTR-FPKG/US-100-IPF



Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...50 DC
Potrošnja struje	[mA]	40; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	150
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Retroreflektivni senzor

OTR-FPKG/US-100-IPF

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor [m]	0,15...5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	262
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	583

Mehanički podaci

Težina [g]	161,5
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	75 x 19 x 30
Materijali	PBT
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20461
	izvijač

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak



Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Retroreflektivni senzor

OTR-FPKG/US-100-IPF

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

