


Senzor difuzne refleksije

OTT-FPKG/24V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OT5001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Potenciometar
Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	18...36 DC
Potrošnja struje [mA]	40; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi



Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	da



Senzor difuzne refleksije

OTT-FPKG/24V/6M

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Doseg opipa [mm]		< 200; (bijeli papir 200 x 200 mm)	
Prilagodljivo područje		da	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline [°C]		-10...50	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	Razred B
		EN 55011	
Mehanički podaci			
Kućiste		Kvadratno	
Dimenzije [mm]		75 x 19 x 30	
Materijali		PBT	
Optički materijal		PMMA	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
		Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Priključak			



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno