


Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OTH-CNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 60
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	700
Zaštita od kratkog spoja	da



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OTH-CNKG

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Doseg opipa	[mm]	50...700; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)	
Prilagodljivo područje		da	
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	35	
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju	
Dostupno suzbijanje pozadine		da	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-40...60
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Dimenzije		[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Materijali		ABS	
Optički materijal		PMMA	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
		Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20441	
		izvijač	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	




Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OTH-CNKG

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo