




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-DPKG



Prijemnik u gornjoj optici




Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Kućiste		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		ukapćanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	140
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-DPKG

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	618
Mehanički podaci		
Težina	[g]	149,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20211	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



BN	Smeđe
BU	Plavo
BK	crno

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-DPKG

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

