


Pojačalo optičkog vodiča

OUF-DPKG



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	35; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg	[m]	< 0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa	[mm]	< 40; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja


EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	583



Pojačalo optičkog vodiča

OUF-DPKG

Mehanički podaci		
Težina	[g]	151,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 56
Materijali		PPO izmijenjeno
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20211 izvijač	
Opaske		
Opaske	ukapčanje tamno odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za vlaknenu optiku prolazne zrake odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno



Pojačalo optičkog vodiča

OUF-DPKG

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

