




Senzor difuzne refleksije

OUN-HPKG/US-100-DPS



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici




Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Posebno svojstvo		Blizinske tipke
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	35; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg opipa	[mm]	20...40; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	20
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Blizinske tipke		da



Senzor difuzne refleksije

OUN-HPKG/US-100-DPS

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	685
Mehanički podaci		
Težina	[g]	70,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
Priključak		
		



Senzor difuzne refleksije

OUN-HPKG/US-100-DPS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

