


Retroreflektivni senzor

OUR-HPKG/US-100-DPO



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	< 35
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor [m]	0,15...3; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvjetljenog mjesta [mm]	262
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju



Retroreflektivni senzor

OUR-HPKG/US-100-DPO

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	685

Mehanički podaci

Težina	[g]	74,5
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20211	
-------------------	-------------------------------	--

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.	
--------------------	--------	--

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Retroreflektivni senzor

OUR-HPKG/US-100-DPO

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

