


Senzor difuzne refleksije

OUN-HPKG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OU5069

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Blizinske tipke
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	35; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora


Doseg opipa	[mm]	20...40; (bijeli papir 200 x 200 mm)
-------------	------	--------------------------------------



Senzor difuzne refleksije

OUN-HPKG/6M

Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	20
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Blizinske tipke		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	295
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključak		



Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo
 BK = crno



Senzor difuzne refleksije

OUN-HPKG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

