


Retroreflektivni senzor

OUR-DNKG/US-100-DNS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...50 DC
Potrošnja struje [mA]	35; ((24 V))
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg [m]	0,15...3; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	262
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju



Retroreflektivni senzor


OUR-DNKG/US-100-DNS

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Retroreflektivni senzor

OUR-DNKG/US-100-DNS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

