



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-HPKG/US-100-DPO



Prijemnik u gornjoj optici



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	140
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-HPKG/US-100-DPO

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	618

Mehanički podaci

Težina [g]	73,5
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	28 x 16 x 51
Materijali	PPO izmijenjeno
Optički materijal	Staklo
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20211
-------------------	-------------------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-HPKG/US-100-DPO

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

