




Senzor difuzne refleksije

OUN-DPKG/US-100-DPO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Blizinske tipke
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	< 35
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	20...40; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	20
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Blizinske tipke	da



Senzor difuzne refleksije


OUN-DPKG/US-100-DPO

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	70,6
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Senzor difuzne refleksije

OUN-DPKG/US-100-DPO

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

