




Retroreflektivni senzor

OUP-HPKG/US-100-DPO



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Posebno svojstvo		filter za polarizaciju
Načelo funkcije		Retroreflektivni senzor
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	0,15...1,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	475



Retroreflektivni senzor

OUP-HPKG/US-100-DPO

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	687

Mehanički podaci

Težina [g]	74,5
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	28 x 16 x 51
Materijali	PPO izmijenjeno
Optički materijal	Staklo
Poravnanje optike	bočna optika

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20211
-------------------	-------------------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Retroreflektivni senzor

OUP-HPKG/US-100-DPO

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

