


Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HNKG/US-100-DNS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...50 DC
Potrošnja struje	[mA]	35; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg	[m]	0...0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa	[mm]	0...40; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--



Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HNKG/US-100-DNS

Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,075
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 56
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20211	
	izvijač	


Opaske		
Opaske	osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake	
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HNKG/US-100-DNS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

