




Infracrveni temperaturni senzor

OWS-7520-ABOA



Značajke proizvoda

Kućište

Cilindrično

Električni podaci

Radni napon

[V]

20...250 AC/DC

Zaštita obrnutog polariteta

ne

Izlazi

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC

[V]

10,5

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC

[V]

10,5

Minimalno strujno opterećenje

[mA]

15

Maks. struja propuštanja

[mA]

7

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC

[mA]

50

Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC

[Hz]

20

Frekvencija prekapčanja DC

[Hz]

25

Osigurano protiv kratkog spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne

Domet nadzora

Područje otkrivanja histereze

[%]

1...15

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...60

Zaštita

IP 65




Infracrveni temperaturni senzor


OWS-7520-ABOA

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište	Cilindrično	
Dimenzije	[mm]	Ø 58 / L = 150
Materijali	kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom	
Optički materijal	Staklo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		

Poveznik: 1 x 7/8"



Priključak



Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće