




Senzor difuzne refleksije

OWT-FPKG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5000

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	35; ((36 V))
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	1...150; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	15

OW1001



Senzor difuzne refleksije

OWT-FPKG/6M

Dimenzije točke osvijetljenja
odnose se na

pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...60

Zaštita IP 67

Testovi / odobrenja

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B

Mehanički podaci

Kućište Kvadratno

Dimenzije [mm] 36 x 60 x 10

Materijali ABS armirano stakleno vlakno

Optički materijal PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Funkcija 1 x LED, Crveno



Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Priključak



Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno



Senzor difuzne refleksije

OWT-FPKG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

