


Infracrveni temperaturni senzor

OWF-5000-ABOA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TW7011 + E35061 + E35065

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Kućište

Cilindrično

Električni podaci

Radni napon

[V]

20...250 AC/DC

Zaštita obrnutog polariteta

ne

Izlazi

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC

[V]

10,5

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC

[V]

10,5

Minimalno strujno opterećenje

[mA]

15

Maks. struja propuštanja

[mA]

7

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC

[mA]

50



Infracrveni temperaturni senzor

OWF-5000-ABOA

Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	20
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	25
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Područje otkrivanja histereze [%]	1...15
-----------------------------------	--------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Cilindrično
Dimenzije [mm]	Ø 58 / L = 129
Materijali	kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	optičko vlakno presvučeno aluminijskom spiralnom cijevi
-------------------	---

Opaske

Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak


Poveznik: 1 x 7/8"



Infracrveni temperaturni senzor

OWF-5000-ABOA

Priključak



Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A brzodjelujuće