




Retroreflektivni senzor

OWP-FPKG/0,1M/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5063

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	35; ((36 V))
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno



Retroreflektivni senzor

OWP-FPKG/0,1M/US

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Doseg [m]	0,1...1,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	120
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	36 x 60 x 10
Materijali	ABS armirano stakleno vlakno
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,1 m, PVC

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Retroreflektivni senzor

OWP-FPKG/0,1M/US

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

