


Infracrveni temperaturni senzor

OWL-3506-ABOA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TW7001 + E35065

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Kućište

Cilindrično

Električni podaci

Radni napon [V]

20...250 AC/DC

Zaštita obrnutog polariteta

ne

Izlazi

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]

10,5

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]

10,5

Minimalno strujno opterećenje [mA]

15

Maks. struja propuštanja [mA]

7

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]

50

Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC [Hz]

20

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]

25

Osigurano protiv kratkog spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne




Infracrveni temperaturni senzor


OWL-3506-ABOA

Domet nadzora		
Područje otkrivanja histereze	[%]	1...15
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Cilindrično
Dimenzije	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materijali		kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.	
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x 7/8"



Priključak



Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće