


Infracrveni temperaturni senzor

OWL-7506-ABOA

Otkazani artikal

Alternativni artikli: TW7001 + E35065

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Kućište

Cilindrično

Električni podaci

Radni napon

[V]

20...250 AC/DC

Zaštita obrnutog polariteta

ne

Izlazi

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja DC

[V]

10,5

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja AC

[V]

10,5

Minimalno strujno
opterećenje

[mA]

15

Maks. struja propuštanja

[mA]

7

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja DC

[mA]

50

Kratkoročna snaga struje
izlaza prekapčanja

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC

[Hz]

20

Frekvencija prekapčanja DC

[Hz]

25

Osigurano protiv kratkog
spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne




Infracrveni temperaturni senzor


OWL-7506-ABOA

Domet nadzora		
Područje otkrivanja histereze	[%]	1...15
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Cilindrično
Dimenzije	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materijali		kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.	
Upute	Otkazani artikal	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		

Poveznik: 1 x 7/8"



Priključak



Uputa : minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće