


Retroreflektivni senzor

OWP-FPKG/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5104

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	35; ((36 V))
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg [m]	0,1...1,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
-----------	---



Retroreflektivni senzor

OWP-FPKG/AS

Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	120
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B


Mehanički podaci	
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	36 x 60 x 10
Materijali	ABS armirano stakleno vlakno
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno



Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak





Retroreflektivni senzor

OWP-FPKG/AS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

