


Infracrveni temperaturni senzor

OWL-7506-BPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TW7001 + E35065

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Kućiste

Cilindrično

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Područje otkrivanja histereze [%]	1...15
-----------------------------------	--------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 65



Infracrveni temperaturni senzor

OWL-7506-BPKG

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina	[g]	1417,8
Kućište		Cilindrično
Dimenzije	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materijali		kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal		Staklo

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x 7/8"



Priključak

