


Infracrveni temperaturni senzor

OWI-BPKG/10m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

Električni podaci

Radni napon [V]

10...36 DC

Potrošnja struje [mA]

20; ((24 V))

Zaštitna klasa

II

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]

2,5

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]

150

Zaštita od kratkog spoja

da

Vrsta zaštite od kratkog spoja

impulsno

Zaštita od preopterećenja

da

Domet nadzora

Prilagodljivo područje

da

Područje valne duljine [μm]

6...14

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]

< 500

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-20...60

Zaštita

IP 65

Testovi / odobrenja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Razred B



Infracrveni temperaturni senzor

OWI-BPKG/10m

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal	plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
	izvijač


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo