


Tlačni senzor sa stupčastim prikazom LED

PB-2,5-RBR14-QFPKG/US/ IV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: PN7006

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 LED prikaz
2 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2
Mjerno područje [bar]	0...2,5
Procesni priključak	spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj

Primjena

Primjena	za industrijsku uporabu
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Min. tlak pucanja [bar]	50
Snaga tlaka [bar]	20
Vrsta tlaka	relativni tlak

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 50
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da



Tlačni senzor sa stupčastim prikazom LED

PB-2,5-RBR14-QFPKG/US/ IV

Vrijeme odgode uključanja	[s]	0,2
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi		
Ukupni broj izlaza		2
Izlazni signal		signal prekapčanja
Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		2
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Mjerno područje	[bar]	0...2,5
Zadana točka SP	[bar]	0,125...2,5
U koracima po	[bar]	0,025
Histereza	[bar]	0,05
Točnost / odstupanja		
Točnost sklopne točke	[% od konačne vrijednosti]	< ± 2,0
Preciznost ponavljanja		< ± 0,25; (s promjenama temperature < 10 K)
Pomak temperature po 10 K		< ± 0,3
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Tipka za programiranje
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)



Tlačni senzor sa stupčastim prikazom LED

PB-2,5-RBR14-QFPKG/US/ IV

Mehanički podaci		
Materijali	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; Računalo; PTFE; nehrđajući čelik (1,4301/304)	
Materijali u kontaktu s medijima	FKM; Keramika; nehrđajući čelik (1,4305 / 303)	
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna	
Procesni priključak	spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj	

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Mjerene vrijednosti	10 x LED, Zeleno Rezolucija 10 % završne vrijednosti

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A

