

PF7654




Izravno ugradivi senzor tlaka

PF-010-REA01-QFPKG/US/ IV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: PF2654

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 7-segmentni LED prikaz
- 2 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda	
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2
Mjerno područje [bar]	0...10
Procesni priključak	spoj navojem G 1 vanjski navoj
Primjena	
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	izravno ugradivo za industriju hrane i pića
Montaža	Rotirajuće kućište 350°
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Min. tlak pucanja [bar]	150
Snaga tlaka [bar]	50
Vrsta tlaka	relativni tlak
Bez međuprostora	da



Izravno ugradivi senzor tlaka

PF-010-REA01-QFPKG/US/ IV

Električni podaci											
Radni napon	[V]	18...30 DC									
Potrošnja struje	[mA]	< 60									
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)									
Zaštitna klasa		III									
Zaštita od obrnutog polariteta		da									
Vrijeme odgode uključenja	[s]	0,2									
Ugrađena nadzorna jedinica		da									
Ulazi/izlazi											
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 2									
Izlazi											
Ukupni broj izlaza		2									
Izlazni signal		signal prekapčanja									
Električna izvedba		PNP									
Broj digitalnih izlaza		2									
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)									
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2									
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250									
Zaštita od kratkog spoja		da									
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno									
Zaštita od preopterećenja		da									
Raspon mjera/postavki											
Mjerno područje	[bar]	0...10									
Zadana točka SP	[bar]	0,1...10									
Točka resetiranja rP	[bar]	0,05...9,95									
U koracima po	[bar]	0,05									
Točnost / odstupanja											
Točnost sklopne točke		< ± 1									
[% od konačne vrijednosti]											
Preciznost ponavljanja		< ± 0,25; (s promjenama temperature < 10 K)									
[% od konačne vrijednosti]											
Pomak temperature po 10 K		< ± 0,3									
Vremena reakcije											
Prilagodljivo vrijeme reagiranja izlaza za prekapčanje i posljedična frekvencija prekapčanja		Vrijeme reagiranja (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		Frekvencija prekapčanja	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Vrijeme reagiranja	[ms]	po pravokutnoj tlačnoj krivulji; Uklopna točka (SPx) = 70 %; točka resetiranja (rPx) = 30 %									
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									



Izravno ugradivi senzor tlaka

PF-010-REA01-QFPKG/US/ IV

Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Tipka za programiranje	
Opcije za namještanje parametra	histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci		
Materijali	EPDM/X; FKM; PA; PBT; Računalo; PTFE; nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijali u kontaktu s medijima	Keramika; PTFE; nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna	
Procesni priključak	spoj navojem G 1 vanjski navoj	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Crveno
	Prikaz funkcija	7-segmentni LED prikaz
	Mjerene vrijednosti	7-segmentni LED prikaz
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		
2 1 3 4		



Izravno ugradivi senzor tlaka

PF-010-REA01-QFPKG/US/ /V

Priključak

