




Izravno ugradivi senzor tlaka sa zaslonom

PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P



- 1 Analogni displej
- 2 alfanumerički prikaz 4-znamenasti
- 3 Touch gumb (programabilni gumb)

ACS CE CRN cUL us EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA Reg31 S UK CA

Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1		
Mjerno područje	-0,005...0,1 bar	-5...100 mbar	-2...40,15 inH2O
Procesni priključak	spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario		

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Primjena	izravno ugradivo za industriju hrane i pića	
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji	
Srednja temperatura [°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
Min. tlak pucanja	30000 mbar	12043 inH2O
Snaga tlaka	4000 mbar	1605 inH2O
Vrsta tlaka	relativni tlak	
Bez međuprostora	da	
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	4	



Izravno ugradivi senzor tlaka sa zaslonom

PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Električni podaci			
Radni napon	[V]	18...32 DC	
Potrošnja struje	[mA]	< 70; (24 V)	
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Zaštitna klasa		III	
Zaštita od obrnutog polariteta		da	
Vrijeme odgode uključanja	[s]	6	
Princip mjerenja		hidrostatički	
Ugrađena nadzorna jedinica		da	
Ulazi/izlazi			
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1	
Izlazi			
Ukupni broj izlaza		2	
Izlazni signal		signal prekapćanja; analogni signal; (konfigurabilno)	
Električna izvedba		PNP/NPN	
Broj digitalnih izlaza		1	
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC	[V]	2	
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC	[mA]	250	
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	50	
Broj analognih izlaza		1	
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20, invertno; (skalabilno)	
Maks. opterećenje	[Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA	
Zaštita od kratkog spoja		da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Raspon mjera/postavki			
Mjerno područje	-0,005...0,1 bar	-5...100 mbar	-2...40,15 inH2O
Zadana točka SP	-4,8...160 mbar	-1,95...64,25 inH2O	
Točka resetiranja rP	-5...159,8 mbar	-2,05...64,15 inH2O	
Analogna startna točka	-5...135 mbar	-2...54,2 inH2O	
Analogna završna točka	20...160 mbar	8,05...64,25 inH2O	
U koracima po	0,1 mbar	0,05 inH2O	
Točnost / odstupanja			
Točnost sklopne točke		< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
	[% od mernog područja]		
Preciznost ponavljanja		< ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)	
	[% od mernog područja]		
Odstupanje od karakteristika		< ± 0,5; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)	
	[% od mernog područja]		
Linearno odstupanje		< ± 0,25; (Turn down 1:1)	



Izravno ugradivi senzor tlaka sa zaslonom

PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

	[% od mernog područja]	
Odstupanje histereze	[% od mernog područja]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost	[% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,1$; (0...70 °C)
Raspon koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,2$; (0...70 °C)

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[ms]	< 10
Vrijednost postupka prigušenja dAP	[s]	0,01...30
Prigušenje za analogni izlaz dAA	[s]	0,01...30
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	25

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	100
Napomena o odobrenju	tvornički certifikat dostupan je za preuzimanje na www.factory-certificate.ifm	
Odobrenje UL-a	Broj datoteke UL	E174189

Mehanički podaci

Težina	[g]	520
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; FKM; PTFE; staklo za promatranje: laminirano bezbednostno staklo 4 mm	
Materijali u kontaktu s medijima	Keramika (99,9 % Al ₂ O ₃); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra $< 0,4$ / Rz 4; PTFE	
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna	
Procesni priključak	spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario	



Izravno ugradivi senzor tlaka sa zaslonom

PG-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Prikazna jedinica	2 x LED, Zeleno
	Status prekapćanja	LED, Žuto
	Sklopne točke	LED prsten, Crveno
	Prikaz funkcija	alfanumerički prikaz, Crveno 4-znamenasti
	Mjerene vrijednosti	Analogni displej, 0...350° okretno, pokazivač nije vidljiv kada je jedinica isključena
	Mjerene vrijednosti	alfanumerički prikaz, Crveno 4-znamenasti
S ljestvicom		da
Raspon proširenog prikaza (maks.)	160 mbar	64,25 inH2O

Opaske



Opaske	Devijacije karakteristika u proširenom opsegu prikazivanja: 1.5 % raspona	
	točnost sklopne točke u proširenom rasponu prikaza: 1.5 % opsega	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



OUT1
OUT2

Sklopni izlaz
analogni izlaz