




Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ IP



1: alfanumerički prikaz 4-znamenasti
2: Status LED-a
3: Tipka za programiranje

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM

Značajke proizvoda			
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1		
Mjerno područje	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Procesni priključak	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)		
Primjena			
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti		
Primjena	izravno ugradivo za industriju hrane i pića		
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji		
Srednja temperatura	-20...200		
Min. tlak pucanja	150 bar	2175 psi	15 MPa
Snaga tlaka	80 bar	1160 psi	8 MPa
Vrsta tlaka	relativni tlak; vakuum		
Električni podaci			
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)	



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Ugrađena nadzorna jedinica	da

2-žični

Radni napon [V]	20...32 DC
Potrošnja struje [mA]	3,6...21
Vrijeme odgode uključenja [s]	1

3-žični

Radni napon [V]	18...32 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Vrijeme odgode uključenja [s]	0,5

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
---------------------	---

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Izlazni signal	signal prekapćanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba	PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza	2
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20, invertno; (skalabilno)
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

2-žični

Maks. opterećenje [Ω]	300
-----------------------	-----

3-žični

Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	125
Maks. opterećenje [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Zadana točka SP	-0,96...25 bar	-13,8...362,7 psi	-0,096...2,5 MPa
Točka resetiranja rP	-1...24,96 bar	-14,4...362,1 psi	-0,1...2,496 MPa
Analogna startna točka	-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi	-0,1...1,874 MPa
Analogna završna točka	5,24...25 bar	76,2...362,7 psi	0,524...2,5 MPa
U koracima po	0,02 bar	0,3 psi	0,002 MPa
Tvorničke postavke		SP1 = 6,24 bar	rP1 = 5,74 bar
		SP2 = 18,74 bar	rP2 = 18,24 bar
		ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar

Točnost / odstupanja

Točnost sklopne točke	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
-----------------------	--------------------------



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

	[% od mernog područja]	
Preciznost ponavljanja	[% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika	[% od mernog područja]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1, linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost, podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje	[% od mernog područja]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze	[% od mernog područja]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost	[% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,2$; (0...200 °C)
Raspon koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,15$; (0...200 °C)
Vremena reakcije		
Vrijednost postupka prigušenja dAP	[s]	0...30
Prigušenje za analogni izlaz dAA	[s]	0,01...99,99
2-žični		
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	45
3-žični		
Min. vrijeme odziva izlaza za prekapčanje (dAP)	[ms]	3
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	7
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje		IO-Link
Tip prijenosa		COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka		1.0
Standard SDCI		IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
Profili		bez profila
Način SIO		da
Potrebni tip glavnog konektora		A
Analogna obrada podatke analogno		1
Binarna obrada podataka		2



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	2,3
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	102
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Napomena o temperaturi okoline		Srednja temperatura: ≤ 160 °C
Temperatura okoline	[°C]	-25...65
Napomena o temperaturi okoline		Srednja temperatura: ≤ 200 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	142
Napomena o odobrenju		Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 6 točaka.
Mehanički podaci		
Težina	[g]	1199,2
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PBT; PEI; PFA
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Min. tlačni ciklusi		10 miliona
Procesni priključak		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		< 0,38 / -
Tekućina za nadopunu pri prijenosu tlaka		NEOBEE (sigurno za upotrebu s hranom, u skladu s FDA-om)
Promjer dijafragme	[mm]	47,5
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Prikazna jedinica	LED, Zeleno
	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Prikaz funkcija	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
	Mjerene vrijednosti	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Prikazna jedinica		bar; psi; MPa; % raspona
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.





Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



OUT	Priključak za rad sa 2 žice : analogni izlaz
OUT1	Priključak za rad sa 3 žice : Sklopni izlaz
OUT2	IO-Link Sklopni izlaz analogni izlaz boje prema DIN EN 60947-5-2 Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo