




Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-1-1BREZ02-MFRKG/US/ IP



Značajke proizvoda			
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1		
Mjerno područje	-1000...1000 mbar	-14,5...14,5 psi	-100...100 kPa
Procesni priključak	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)		
Primjena			
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti		
Primjena	izravno ugradivo za industriju hrane i pića		
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji		
Srednja temperatura	[°C]	-20...200	
Min. tlak pucanja	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Snaga tlaka	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
Vrsta tlaka	relativni tlak; vakuum		
Električni podaci			
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)	



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-1-1BREZ02-MFRKG/US/ IP

Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Ugrađena nadzorna jedinica	da

2-žični

Radni napon [V]	20...32 DC
Potrošnja struje [mA]	3,6...21
Vrijeme odgode uključenja [s]	1

3-žični

Radni napon [V]	18...32 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Vrijeme odgode uključenja [s]	0,5

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
---------------------	---

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Izlazni signal	signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba	PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza	2
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20, invertno; (skalabilno)
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

2-žični

Maks. opterećenje [Ω]	300
-----------------------	-----

3-žični

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	125
Maks. opterećenje [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-1000...1000 mbar	-14,5...14,5 psi	-100...100 kPa
Zadana točka SP	-998...1000 mbar	-14,45...14,5 psi	-99,8...100 kPa
Točka resetiranja rP	-1000...998 mbar	-14,5...14,45 psi	-100...99,8 kPa
Analogna startna točka	-1000...500 mbar	-14,5...7,25 psi	-100...50 kPa
Analogna završna točka	-500...1000 mbar	-7,25...14,5 psi	-50...100 kPa
U koracima po	1 mbar	0,05 psi	0,1 kPa
Tvorničke postavke		SP1 = -500 mbar	rP1 = -540 mbar
		SP2 = 500 mbar	rP2 = 460 mbar
		ASP = -1000 mbar	AEP = 1000 mbar

Točnost / odstupanja

Točnost sklopne točke	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
-----------------------	--------------------------



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-1-1BREZ02-MFRKG/US/ /P

	[% od mernog područja]	
Preciznost ponavljanja	[% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika	[% od mernog područja]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1, linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost, podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje	[% od mernog područja]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze	[% od mernog područja]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost	[% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,3$; (0...200 °C)
Raspon koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,15$; (0...200 °C)
Vremena reakcije		
Vrijednost postupka prigušenja dAP	[s]	0...30
Prigušenje za analogni izlaz dAA	[s]	0,01...99,99
2-žični		
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	45
3-žični		
Min. vrijeme odziva izlaza za prekapčanje (dAP)	[ms]	3
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	7
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje		IO-Link
Tip prijenosa		COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka		1.0
Standard SDCI		IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
Profili		bez profila
Način SIO		da
Potrebni tip glavnog konektora		A
Analogna obrada podatke analogno		1
Binarna obrada podataka		2



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-1-1BREZ02-MFRKG/US/ IP

Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	2,3	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	108

Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Napomena o temperaturi okoline	Srednja temperatura: ≤ 160 °C	
Temperatura okoline [°C]	-25...65	
Napomena o temperaturi okoline	Srednja temperatura: ≤ 200 °C	
Temperatura skladištenja [°C]	-25...100	
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K	

Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina]	141	
Napomena o odobrenju	Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 6 točaka.	

Mehanički podaci		
Težina [g]	1200,3	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PBT; PEI; PFA	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)	
Min. tlačni ciklusi	10 miliona	
Procesni priključak	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	< 0,38 / -	
Tekućina za nadopunu pri prijenosu tlaka	NEOBEE (sigurno za upotrebu s hranom, u skladu s FDA-om)	
Promjer dijafragme [mm]	47,5	

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Prikazna jedinica	LED, Zeleno
	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Prikaz funkcija	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
	Mjerene vrijednosti	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Prikazna jedinica	mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % raspona	

Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	





Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-1-1BREZ02-MFRKG/US/ /P

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



OUT

Priključak za rad sa 2 žice :
analogni izlaz

OUT1

Priključak za rad sa 3 žice :
Sklopni izlaz

OUT2

IO-Link
Sklopni izlaz
analogni izlaz
boje prema DIN EN 60947-5-2

Boje žica :

BK =

crno

BN =

Smeđe

BU =

Plavo

WH =

Bijelo