




Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke

PK-010-RFP14-HCPKG/US/ /W



1 Zakretni moment pritezanja 25 Nm



Značajke proizvoda			
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2		
Mjerno područje	0...10 bar	0...1000 kPa	0...1 MPa
Procesni priključak	spoj navojem R 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5		
Primjena			
Primjena	za industrijsku uporabu		
Mediji	tekući i plinoviti mediji		
Srednja temperatura [°C]	-25...80		
Min. tlak pucanja	300 bar	30 MPa	
Snaga tlaka	25 bar	2,5 Mpa	
Vrsta tlaka	relativni tlak		
Električni podaci			
Radni napon [V]	9,6...32 DC		
Potrošnja struje [mA]	< 25		
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)		
Zaštitna klasa	III		
Zaštita od obrnutog polariteta	da		
Ulazi/izlazi			
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2		
Izlazi			
Ukupni broj izlaza	2		
Izlazni signal	signal prekapčanja		
Električna izvedba	PNP		
Broj digitalnih izlaza	2		
Izlazna funkcija	dopunsko		



Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke

PK-010-RFP14-HCPKG/US/ /W

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	500
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	0...10 bar	0...1000 kPa	0...1 MPa
Zadana točka SP	0,5...10 bar	0,05...1 MPa	
Točka resetiranja rP	0,3...9,8 bar	0,03...0,98 MPa	

Točnost / odstupanja

Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti]	< ± 2,5; (Preciznost postavke)		
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti]	< ± 0,5; (s promjenama temperature < 10 K)		
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti)		
Pomak temperature po 10 K	< ± 0,5		

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	regulacijski prstenovi
------------------------------	------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	500
Direktiva o tlačnoj opremi	Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	

Mehanički podaci

Težina	[g]	93
Materijali	PBT; Računalo; FKM; nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Min. tlačni ciklusi	50 milijuna	
Procesni priključak	spoj navojem R 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5	
Integriran granični element	ne (može se umetnuti unatrag)	

PK6734



Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke

PK-010-RFP14-HCPKG/US/ /W

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Status prekapčanja	LED, Žuto
S ljestvicom		da

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

