




Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke

PK-400-SFN14-HCPKG/US/ IW



1 Zakretni moment pritezanja 25 Nm



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2	
Mjerno područje	0...400 bar	0...5800 psi
Procesni priključak	spoj navojem 1/4" NPT vanjski navoj Unutarnji navoj:M5	
Primjena		
Primjena	za industrijsku uporabu	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Srednja temperatura [°C]	-25...80	
Min. tlak pucanja	1600 bar	23200 psi
Snaga tlaka	600 bar	8700 psi
Vrsta tlaka	relativni tlak	
Električni podaci		
Radni napon [V]	9,6...32 DC	
Potrošnja struje [mA]	< 25	
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)	
Zaštitna klasa	III	
Zaštita od obrnutog polariteta	da	
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2	
Izlazi		
Ukupni broj izlaza	2	
Izlazni signal	signal prekapčanja	
Električna izvedba	PNP	
Broj digitalnih izlaza	2	
Izlazna funkcija	dopunsko	



Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke

PK-400-SFN14-HCPKG/US/ /W

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	500
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	0...400 bar	0...5800 psi
Zadana točka SP	20...400 bar	290...5800 psi
Točka resetiranja rP	12...392 bar	175...5685 psi

Točnost / odstupanja

Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti]	< ± 2,5; (Preciznost postavke)	
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti]	< ± 0,5; (s promjenama temperature < 10 K)	
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti)	
Pomak temperature po 10 K	< ± 0,5	

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	regulacijski prstenovi
------------------------------	------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	641
Direktiva o tlačnoj opremi	Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	

Mehanički podaci

Težina	[g]	94,5
Materijali	PBT; Računalo; FKM; nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Min. tlačni ciklusi	50 milijuna	
Procesni priključak	spoj navojem 1/4" NPT vanjski navoj Unutarnji navoj:M5	
Integriran granični element	ne (može se umetnuti unatrag)	

PK6220



Tlačna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke

PK-400-SFN14-HCPKG/US/ /W

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Status prekapčanja	LED, Žuto
S ljestvicom		da

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

