




Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /



- 1 LED
- 2 Brtva DIN EN ISO 1179-2
- 3 područje za metalno brtvljenje



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1		
Mjerno područje	-1...40 bar	-14,5...580 psi	-0,1...4 MPa
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 vanjski navoj		

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti		
Mjerni element	keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje		
Praćenje temperature	da		
Primjena	ravno postavljanje za upotrebu u industriji; za industrijsku uporabu		
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; Tekućine; druge medije na zahtjev		
Srednja temperatura [°C]	-25...110; (ravna ugradnja bez curenja s pomoću brtve metal na metal. Za dozvoljene temperature ostalih verzija brtvljenja pogledajte brtvene materijale pod „Pribor“)		
Min. tlak pucanja	300 bar	4350 psi	30 MPa
Snaga tlaka	175 bar	2538 psi	17 MPa
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000		
Vrsta tlaka	relativni tlak; vakuum		
Bez međuprostora	da		

Električni podaci

Radni napon [V]	9,6...30 DC		
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)		
Zaštitna klasa	III		
Zaštita od obrnutog polariteta	da		
Ugrađena nadzorna jedinica	da		

2-žični

Potrošnja struje [mA]	3,5...21,5		
-----------------------	------------	--	--



Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 1	
3-žični			
Potrošnja struje	[mA]	< 30	
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 0,5	
Ulazi/izlazi			
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1		
Izlazi			
Ukupni broj izlaza	2		
Izlazni signal	analogni signal; IO-Link (configurable)		
Broj digitalnih izlaza	1; (IO-Link)		
Broj analognih izlaza	1		
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20; (skalabilno; 1:5)	
Maks. opterećenje	[Ω]	(Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)	
Osigurano protiv kratkog spoja	da		
Zaštita od preopterećenja	da		
Raspon mjera/postavki			
Mjerno područje	-1...40 bar	-14,5...580 psi	-0,1...4 MPa
Analogna startna točka	-1...32 bar	-15...464 psi	-0,1...3,2 MPa
Analogna završna točka	7...40 bar	102...580 psi	0,7...4 MPa
U koracima po	0,01 bar	1 psi	0,001 MPa
Tvorničke postavke	ASP = 0,0 bar	AEP = 40,0 bar	
	ASP = 0,0 MPa	AEP = 4 MPa	
	ASP = 0,0 psi	AEP = 580 psi	
Praćenje temperature			
Mjerno područje	-25...110 °C		-13...230 °F
Točnost / odstupanja			
Preciznost ponavljanja	< ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)		
Odstupanje od karakteristika	< ± 0,8; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1)		
Linearno odstupanje	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Odstupanje histereze	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Dugotrajna stabilnost	< ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)		
Nulta točka koeficijenta temperature	< ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)		
Raspon koeficijenta temperature	< ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)		



Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

[% mernog područja/10K]		
Praćenje temperature		
Preciznost	[K]	± 2,5 K + (0,045 x (temperatura okoline – srednja temperatura))
Vremena reakcije		
Vrijednost postupka prigušenja dAP	[s]	0...99,99
Prigušenje za analogni izlaz dAA	[s]	0...99,99
2-žični		
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	12
3-žični		
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	3
Praćenje temperature		
Uklopna dinamika T05 / T09	[s]	< 10 / < 25; (DIN EN 60751 Voda; > 0,9 m/s)
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
Način SIO	ne	
Potrebni tip glavnog konektora	A; (kad zatik 2 nije priključen: B)	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	3,5
Tlak razlučivosti IO-Linka	[bar]	0,01
Temperatura razlučivosti IO-Linka	[K]	0,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)	Funkcija	duljina - broj bitova
	tlak	16
	temperatura	16
	stanje uređaja	4
Funkcije IO-Linka (acikličke)	posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1432
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69	
Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61326-1	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)



Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

MTTF	[godina]	427
Odobrenje UL-a	Enclosure type	Type 1
	Broj odobrenja UL	J056
	Broj datoteke UL	E174189

Mehanički podaci

Težina	[g]	114,3
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; PTFE; FKM	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); Al ₂ O ₃ (keramika); površinske značajke : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM za brtvljenje brtvom DIN EN ISO 1179-2, pogledajte upute za rad)	
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	25
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 vanjski navoj	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	radni status	2 LED, Zeleno
--------	--------------	---------------

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Brтва: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Dodatna oprema (opcionalno)	Brтва: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
	Brтва: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
	Brтва: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
	O-prsten: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
	O-prsten: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
	O-prsten: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno






Izravno ugradivi tlačni predajnici

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

Priključak



- 1 Priključak za rad sa 2 žice (analogno)
- 2 Priključak za rad sa 3 žice (analogno / IO-Link)
- OUT1: IO-Link
- OUT2: analogni izlaz