

Izravno ugradivi senzor tlaka

PM-010-REZ01-E-ZVG/US



- 1 stezaljka DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
unutarnji promjer brtve za trostruku stezaljku procesnog priključka mora biti najmanje 22 mm



ACS

US
LISTED

EC 1935/2004

EHEDG

Certified

FCM

FDA

IO-Link

Reg31

UK

CA

Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1			
Mjerno područje	-1...10 bar	-14,5...145 psi	-100...1000 kPa	-0,1...1 MPa
Procesni priključak	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)			

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti		
Mjerni element	keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje		
Praćenje temperature	ne		
Primjena	izravno ugradivo za industriju hrane i pića		
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji		
Srednja temperatura [°C]	-25...150		
Min. tlak pucanja	150 bar	2175 psi	15 MPa
Snaga tlaka	50 bar	725 psi	5 MPa
Napomena o snazi tlaka	uzmite u obzir otpornost na tlak nosača i brtve koji se upotrebljavaju za spoj sa stezaljkom		
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000		
Vrsta tlaka	relativni tlak; vakuum		
Bez međuprostora	da		
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	50		



Izravno ugradivi senzor tlaka

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

Električni podaci				
Radni napon	[V]	18...30 DC		
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Zaštitna klasa		III		
Zaštita od obrnutog polariteta		da		
Ugrađena nadzorna jedinica		da		
2-žični				
Potrošnja struje	[mA]	3,5...21,5		
Vrijeme odgode uključanja	[s]	1		
3-žični				
Potrošnja struje	[mA]	< 45		
Vrijeme odgode uključanja	[s]	0,5		
Ulazi/izlazi				
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1		
Izlazi				
Ukupni broj izlaza		2		
Izlazni signal		analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)		
Broj digitalnih izlaza		1; (IO-Link)		
Broj analognih izlaza		1		
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20; (skalabilno)		
Maks. opterećenje	[Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)		
Osigurano protiv kratkog spoja		da		
Zaštita od preopterećenja		da		
Raspon mjera/postavki				
Mjerno područje		-1...10 bar	-14,5...145 psi	-100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Analogna startna točka		-1...8 bar	-14,5...116 psi	-0,1...0,8 MPa
Analogna završna točka		1...10 bar	14,5...145 psi	0,1...1 MPa
U koracima po		0,005 bar	0,1 psi	0,0005 MPa
Tvorničke postavke		ASP = 0,0 bar	AEP = 10,0 bar	
Točnost / odstupanja				
Preciznost ponavljanja		< ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)		
[% od mernog područja]				
Odstupanje od karakteristika		< ± 0,2; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1)		
[% od mernog područja]				
Linearno odstupanje		< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
[% od mernog područja]				
Odstupanje histereze		< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
[% od mernog područja]				
Dugotrajna stabilnost		< ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)		
[% od mernog područja]				



Izravno ugradivi senzor tlaka

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

Nulta točka koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]		< ± 0,05; (0...70 °C)
Raspon koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]		< ± 0,15; (0...70 °C)
Ukupno odstupanje iznad raspona temperature	Temperaturno područje	ukupno odstupanje	
	-25...15 °C	Odstupanje od karakteristika ± 0,05 % raspona / 10 K	
	15...80 °C	Odstupanje od karakteristika	
	80...150 °C	Odstupanje od karakteristika ± 0,1 % raspona / 10 K	
Uputa	za daljnje pojedinosti pogledajte odjeljak Dijagrami i grafovi		
Vremena reakcije			
Prigušenje za analogni izlaz dAA	[s]	0...4	
2-žični			
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	30	
3-žični			
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	7	
Sučelja			
Komunikacijsko sučelje	IO-Link		
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)		
Revizija IO-Linka	1.1		
Standard SDCI	IEC 61131-9		
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)		
Način SIO	ne		
Potrebni tip glavnog konektora	A		
Analogna obrada podatke analogno	3		
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	3,2	
Tlak razlučivosti IO-Linka	[bar]	0,002	
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)	Funkcija	duljina - broj bitova	
	tlak	16	
	stanje uređaja	4	
Funkcije IO-Linka (acikličke)	posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura		
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID	
	default	662	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100	
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K		



Izravno ugradivi senzor tlaka

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

Testovi / odobrenja

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina]	323	
Napomena o odobrenju	tvornički certifikat dostupan je za preuzimanje na www.factory-certificate.ifm	
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	J055
	Broj datoteke UL	E174189

Mehanički podaci

Težina [g]	369,35
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT
Materijali u kontaktu s medijima	Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna
Procesni priključak	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



- 1 Priključak za rad sa 2 žice (analogno)
2 Priključak za rad sa 3 žice (analogno / IO-Link)
OUT1 : IO-Link
OUT2 : analogni izlaz



Izravno ugradivi senzor tlaka

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

dijagrami i grafikoni

utjecaj okolišne temperature na
točnost

X temperatura
Y ukupno odstupanje