

PM2058



Izravno ugradivi tlačni predajnici

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

Otkazani artikal


Datum povlačenja s tržišta: 03/31/2024

Alternativni artikli: PI1008 ili PM1708

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Ne upotrebljavajte za nove projekte.

nema više prilagodnika dostupnih kao dodatna oprema



- 1 Aseptoflex brtveni rub
2 navoj Aseptoflex



EC 1935/2004

EHEDG Tested

FCM



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1			
Mjerno područje	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH ₂ O	-1,25...25 kPa
Procesni priključak	spoj navojem Aseptoflex vanjski navoj Aseptoflex			

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti		
Primjena	izravno ugradivo za industriju hrane i pića		
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji		
Srednja temperatura [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Min. tlak pucanja	30000 mbar	12000 inH ₂ O	3000 kPa
Snaga tlaka	6000 mbar	2400 inH ₂ O	600 kPa



Izravno ugradivi tlačni predajnici

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

Vrsta tlaka	relativni tlak			
Bez međuprostora	da			
Električni podaci				
Radni napon [V]	14...30 DC			
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)			
Zaštitna klasa	III			
Zaštita od obrnutog polariteta	da			
Princip mjerenja	hidrostatički			
Ulazi/izlazi				
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1			
Izlazi				
Ukupni broj izlaza	1			
Izlazni signal	analogni signal			
Broj analognih izlaza	1			
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20			
Maks. opterećenje [Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)			
Zaštita od preopterećenja	da			
Raspon mjera/postavki				
Mjerno područje	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH2O	-1,25...25 kPa
Analogna startna točka	-12,5...100 mbar	-5...40,2 inH2O	-1,25...10 kPa	
Analogna završna točka	50...250 mbar	20,2...100,4 inH2O	5...25 kPa	
U koracima po	0,5 mbar	0,2 inH2O	0,05 kPa	
Tvorničke postavke		ASP = 0,0 mbar	AEP = 250,0 mbar	
Točnost / odstupanja				
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja]	< ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)			
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)			
Linearno odstupanje [% od mernog područja]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)			
Odstupanje histereze [% od mernog područja]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)			
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)			
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K]	< ± 0,1; (0...80 °C)			
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K]	< ± 0,4; (0...80 °C)			



Izravno ugradivi tlačni predajnici

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

Vremena reakcije		
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza	[ms]	3
Softver / programiranje		
Opcije za namještanje parametra		nulta točka; raspon
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje		EPS
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	1 GHz / Preciznost < 2,5%
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	271
Mehanički podaci		
Težina	[g]	469,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM
Materijali u kontaktu s medijima		Keramika (99,9 % Al ₂ O ₃); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni ciklusi		100 milijuna
Procesni priključak		spoj navojem Aseptoflex vanjski navoj Aseptoflex
Opaske		
Opaske		3A autorizacija valjana je jedino ako se adapteri s 3A autorizacijom koriste za instalaciju
Upute		Ne upotrebljavajte za nove projekte.; nema više prilagodnika dostupnih kao dodatna oprema
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		



Izravno ugradivi tlačni predajnici

PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ IP

Priključak

