




Senzor tlaka s prikazom

PN-400-SBM12-HFPKG/US/.../V

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 7-segmentni LED prikaz
2 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Mjerno područje [bar]	0...400
Procesni priključak	spoj navojem M12 x 1,5 Unutarnji navoj ISO 6149

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	za industrijsku uporabu
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Uvjetno prikladno za	Za plinovite medije primjena je ograničena na maks. 25 bara
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Min. tlak pucanja [bar]	1000
Snaga tlaka [bar]	600
Vrsta tlaka	relativni tlak

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 60
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	0,2
Ugrađena nadzorna jedinica	da



Senzor tlaka s prikazom

PN-400-SBM12-HFPKG/US/.../V

Ulazi/izlazi											
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1									
Izlazi											
Ukupni broj izlaza		1									
Izlazni signal		signal prekapčanja									
Električna izvedba		PNP									
Broj digitalnih izlaza		1									
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)									
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2									
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250									
Zaštita od kratkog spoja		da									
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno									
Zaštita od preopterećenja		da									
Raspon mjera/postavki											
Mjerno područje	[bar]	0...400									
Zadana točka SP	[bar]	4...400									
Točka resetiranja rP	[bar]	2...398									
U koracima po	[bar]	2									
Točnost / odstupanja											
Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti]		< ± 1,0									
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti]		< ± 0,25; (s promjenama temperature < 10 K)									
Pomak temperature po 10 K		< ± 0,3									
Vremena reakcije											
Prilagodljivo vrijeme reagiranja izlaza za prekapčanje i posljedična frekvencija prekapčanja		Vrijeme [ms] reagiranja (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		Frekvencija [Hz] prekapčanja	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Vrijeme reagiranja		[ms]	po pravokutnoj tlačnoj krivulji; Uklopna točka (SPx) = 70 %; točka resetiranja (rPx) = 30 %								
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr		[s]	0, 0,2,...10, 11,...50								
Softver / programiranje											
Poravnanje točke prekapčanja		Tipka za programiranje									
Opcije za namještanje parametra		histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje									
Radni uvjeti											
Temperatura okoline		[°C]	-25...80								
Temperatura skladištenja		[°C]	-40...100								
Zaštita		IP 67									



Senzor tlaka s prikazom

PN-400-SBM12-HFPKG/US/.../V

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	Ø 34 / L = 91,5
Materijali	EPDM/X; FKM; PA; PBT; Računalo; nehrđajući čelik (1,4301/304)	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM	
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna	
Procesni priključak	spoj navojem M12 x 1,5 Unutarnji navoj ISO 6149	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	LED, Crveno
	Prikaz funkcija	7-segmentni LED prikaz
	Mjerene vrijednosti	7-segmentni LED prikaz

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

