




Tlačni predajnik

PU-800PSEU96-V-DVG/DE



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje [psi]	0...8000
Procesni priključak	spoj navojem 9/16" - 18 UNF vanjski navoj

Primjena

Primjena	za pokretnu uporabu
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C]	-40...125
Min. tlak pucanja [psi]	36250
Snaga tlaka [psi]	20000
Napomena o snazi tlaka	statički
Vakuumska otpornost [psi]	-14,5
Vrsta tlaka	relativni tlak

Električni podaci

Radni napon [V]	8...32 DC
Potrošnja struje [mA]	< 12
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 0,1

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	analogni signal
Broj analognih izlaza	1



Tlačni predajnik

PU-800PSEU96-V-DVG/DE

Analogni naponski izlaz	[V]	0,5...4,5
Min. otpornost na opterećenje	[Ω]	2000
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	[psi]	0...8000
-----------------	-------	----------

Točnost / odstupanja

Preciznost ponavljanja	[% od mernog područja]	$< \pm 0,05$; (s promjenama temperature $< 10\text{ K}$)
Odstupanje od karakteristika	[% od mernog područja]	$< \pm 0,8$; (uklj. odklon pri prezategnutosti, nultu točku i pogrešku raspona, nelinearnost, histerezu)
Linearno odstupanje	[% od mernog područja]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS)
Odstupanje histereze	[% od mernog područja]	$< \pm 0,2$
Dugotrajna stabilnost	[% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)
Raspon koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)

Vremena reakcije

Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	2
--	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...100
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	u skladu s normom UN ECE R10, prer. 5	
	ISO 11452-2	100 V/m
	DIN EN 61326-1	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	658
Direktiva o tlačnoj opremi	Modul A; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	

Mehanički podaci

Težina	[g]	62
--------	-----	----



Tlačni predajnik

PU-800PSEU96-V-DVG/DE


Materijali	1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PPS
Materijali u kontaktu s medijima	1,4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlačni ciklusi	60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od 1,2 puta)
Zakretni moment pritezanja [Nm]	30...50; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka)
Procesni priključak	spoj navojem 9/16" - 18 UNF vanjski navoj
Brtvljenje procesnog spoja	HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Integriran granični element	da

Opaske


Opaske	BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija) LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH (DT04-3P); Maks. duljina kabela: 30 m



Priključak



OUT analogni izlaz