




Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ IV



1 ventilacija



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje [psi]	0...100
Procesni priključak	spoj navojem 1/4" NPT vanjski navoj Unutarnji navoj:M5

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	za industrijsku uporabu
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...90
Min. tlak pucanja [psi]	2175
Snaga tlaka [psi]	1087
Vrsta tlaka	relativni tlak

Električni podaci

Radni napon [V]	9,6...32 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	analogni signal
Broj analognih izlaza	1



Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ IV

Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20
Maks. opterećenje	[Ω]	720; (U _b = 24 V; (U _b - 9,6 V) / 20 mA)
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	[psi]	0...100
-----------------	-------	---------

Točnost / odstupanja

Preciznost ponavljanja [% od mernog područja]	< 0,15; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja]	< ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (uklj. linearnost, nulta točka i greške raspona (određivanje točke krajnje vrijednosti))
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja]	< ± 0,05; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K]	0,2; (0...80 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K]	0,3; (0...80 °C)

Vremena reakcije

Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	3
--	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	emisija smetnji	prema automobilskej direktivi 2004/104/EZ / CISPR 25
	otpornost na buku	prema automobilskej direktivi 2004/104/EZ / ISO 11452-2
	HF zračeno	100 V/m
	pulsna otpornost	ISO 7637-2 / Nivo ozbiljnosti 3
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	534,69
Direktiva o tlačnoj opremi	Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	

Mehanički podaci

Težina	[g]	212
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PA; EPDM/X	

**Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom**

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna
Procesni priključak	spoj navojem 1/4" NPT vanjski navoj Unutarnji navoj:M5
Integriran granični element	ne (može se umetnuti unatrag)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno

**Priključak**