




Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ IV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje [bar]	0...25
Procesni priključak	spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	za industrijsku uporabu
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...90
Min. tlak pucanja [bar]	350
Snaga tlaka [bar]	150
Vrsta tlaka	relativni tlak

Električni podaci

Radni napon [V]	9,6...32 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	analogni signal



Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ IV

Broj analognih izlaza		1
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20
Maks. opterećenje	[Ω]	720; ($U_b = 24\text{ V}$; ($U_b - 9,6\text{ V}$) / 20 mA)
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Mjerno područje	[bar]	0...25
Točnost / odstupanja		
Preciznost ponavljanja	[% od mernog područja]	< 0,1; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika	[% od mernog područja]	< ± 0,6; (uklj. linearnost, nulta točka i greške raspona (određivanje točke krajnje vrijednosti))
Dugotrajna stabilnost	[% od mernog područja]	< ± 0,05; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	0,2; (0...80 °C)
Raspon koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	0,2; (0...80 °C)
Vremena reakcije		
Analogni izlaz vremena faznog odgovora	[ms]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	emisija smetnji	prema automobilskej direktivi 2004/104/EZ / CISPR 25
	otpornost na buku	prema automobilskej direktivi 2004/104/EZ / ISO 11452-2
	HF zračeno	100 V/m
	pulsna otpornost	ISO 7637-2 / Nivo ozbiljnosti 3
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,223
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PA; EPDM/X



Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ IV

Materijali u kontaktu s medijima	nehrdajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna
Procesni priključak	spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

