



Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RA-0500-I05/N5

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: RA3101 + EVC546

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Rezolucija	500 razlučivost
Dizajn osovine	šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Načelo funkcije	prirasno
-----------------	----------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	10
Radni napon [V]	5 DC
Potrošnja struje [mA]	120

Izlazi

Električna izvedba	TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	20
Frekvencija prekapćanja [kHz]	300
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	500 razlučivost
------------	-----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	75; (za kratko vrijeme: 95 %)
Zaštita	IP 64

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	10 g (55...2000 Hz)



Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RA-0500-I05/N5


Mehanički podaci		
Težina	[g]	358
Dimenzije	[mm]	Ø 35 / L = 42,1
Materijali		Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	10000
Maks. početni zakretni moment	[Nm]	2,5
Zakretni moment referentne temperature	[°C]	20
Dizajn osovine		šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine	[mm]	6
Postavljanje osovine		H7
Materijal osovine		čelik (1,4104)
Ugradbena dubina osovine	[mm]	6...21
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	0,5

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno

Smeđe	A
Zeleno	A invertno
Sivo	B
Ružičasto	B invertno
Crveno	indeks 0
crno	indeks 0 invertno
smeđe/zeleno	L+ (Up)
bijelo/zeleno	L- 0V (Un)
Plavo	L+ senzor
Bijelo	L- 0 V senzor
Ijubičasto	greška invertno
zaslon	kućište

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa	 Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)
------------------	--