RB6059


Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RB-0200-I24/L6

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: RB6011

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Položaj referentne oznake
2 M3 dubina 5 mm

Značajke proizvoda		
Rezolucija		200 razlučivost
Dizajn osovine		čvrsta osovina
Promjer osovine	[mm]	6
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	150
Izlazi		
Električna izvedba		HTL
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	50
Frekvencija prekapčanja	[kHz]	160
Vrsta zaštite od kratkog spoja		< 60 s
Fazni pomak A i B	[°]	90
Raspon mjera/postavki		
Rezolucija		200 razlučivost
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...70
Napomena o temperaturi okoline		kod učvršćenog kabela: -30 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaštita		IP 64
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce		100 g (6 ms)

RB6059

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RB-0200-I24/L6

Otpornost na vibracije		10 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	Ø 36,5 / L = 38
Materijali		Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	10000
Maks. početni zakretni moment	[Nm]	1
Zakretni moment referentne temperature	[°C]	20
Dizajn osovine		čvrsta osovina
Promjer osovine	[mm]	6
Materijal osovine		čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine)	[N]	5
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine)	[N]	10


Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC

Bijelo	A
Zeleno	B
Žuto	indeks 0
Smeđe	10...30V (Up)
Sivo	0V (Un)
zaslon	kućište

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)