





## Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RC-0250-I24/K

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Položaj referentne oznake  
2 M3 dubina 5 mm



## Značajke proizvoda

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rezolucija           | 250 razlučivost |
| Dizajn osovine       | čvrsta osovina  |
| Promjer osovine [mm] | 6               |

## Električni podaci

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Radni napon [V]       | 10...30 DC |
| Potrošnja struje [mA] | 150        |

## Izlazi

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Električna izvedba                  | HTL    |
| Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 50     |
| Frekvencija prekapčanja [kHz]       | 160    |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja      | < 60 s |
| Fazni pomak A i B [°]               | 90     |

## Raspon mjera/postavki

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Rezolucija | 250 razlučivost |
|------------|-----------------|

## Radni uvjeti

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Temperatura okoline [°C]                    | -20...85  |
| Temperatura skladištenja [°C]               | -30...100 |
| Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98        |
| Zaštita                                     | IP 64     |



## Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RC-0250-I24/K

## Testovi / odobrenja


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Otpornost na udarce    | 100 g (6 ms)        |
| Otpornost na vibracije | 15 g (55...2000 Hz) |

## Mehanički podaci

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimenzije [mm]                                             | Ø 58 / L = 59  |
| Materijali                                                 | Aluminij       |
| Maks. obrtaji, mehanički [U/min]                           | 12000          |
| Maks. početni zakretni moment [Nm]                         | 1              |
| Zakretni moment referentne temperature [°C]                | 20             |
| Dizajn osovine                                             | čvrsta osovina |
| Promjer osovine [mm]                                       | 6              |
| Materijal osovine                                          | čelik (1,4104) |
| Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10             |
| Maks. radialno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]  | 20             |

## Električni priključak


Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radialno



|    |                   |
|----|-------------------|
| 1  | B invertno        |
| 2  | n.c.              |
| 3  | indeks 0          |
| 4  | indeks 0 invertno |
| 5  | A                 |
| 6  | A invertno        |
| 7  | greška invertno   |
| 8  | B                 |
| 9  | n.c.              |
| 10 | 0V                |
| 11 | n.c.              |
| 12 | L+                |

## dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)