


RMK0025-E24/E



Rezolucija	8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit
Komunikacijsko sučelje	PROFIBUS DP
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	10

Načelo funkcije	apsolutno
Vrsta obrtaja	višeokretajno

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	100; ((24 V))
Zaštita od obrnutog polariteta		da

Kod	binarno
-----	---------

Rezolucija	8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit
------------	------------------------------------

Opcije za namještanje parametra	smjer brojanja kodnih vrijednosti; Rezolucija; nulta točka; granične sklopke HI i LO; pokazivač kretanja; Višestruki namot / pojedinačni namot odvojenosti
---------------------------------	--



Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom

RMK0025-E24/E

Dijagnostičke funkcije	alarmi; upozorenja; stanje; serijski broj enkodera
Adresiranje	sklopka za odabir adrese; 0...126

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	PROFIBUS DP
------------------------	-------------

PROFIBUS DP

Standard prijenosa	DPV2
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaštita		IP 67; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 67)

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce		100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	13,5

Mehanički podaci

Težina	[g]	596
Dimenzije	[mm]	Ø 58 / L = 110
Materijali		Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	12000
Dizajn osovine		čvrsta osovina
Promjer osovine	[mm]	10
Materijal osovine		čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine)	[N]	40
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine)	[N]	110
Pričvrсна prirubnica		Stezna prirubnica

Električni priključak

Priključni blok u priključnom prostoru: