


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Rezolucija	1024 razlučivost
Dizajn osovine	prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm]	50

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	10
Radni napon [V]	5 DC
Potrošnja struje [mA]	< 150

Izlazi

Električna izvedba	TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	20
Frekvencija prekapćanja [kHz]	300
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	1024 razlučivost
------------	------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...75
--------------------------	----------



Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RP-1024-I05/N15

Napomena o temperaturi okoline	viša temperatura na zahtjev
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	za dijagram vidi upute o montaži
Zaštita	75; (za kratko vrijeme: 95 %; nije dopuštena kondenzacija)
	IP 64

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	10 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Težina [g]	935
Dimenzije [mm]	Ø 87 / L = 55
Materijali	Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	4000
Maks. početni zakretni moment [Nm]	20
Zakretni moment referentne temperature [°C]	20
Dizajn osovine	prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm]	50
Postavljanje osovine	H7
Materijal osovine	čelik (1,4104)
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm]	1,5; (Samo za nadoknadu tolerancije ugradnje i toplinskog širenja; Nije dopušteno dinamičko kretanje.)


Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR; radijalno

Smeđe	A
Zeleno	A invertno
Sivo	B
Ružičasto	B invertno
Crveno	indeks 0
crno	indeks 0 invertno
Plavo	L+ senzor
Bijelo	0V senzor
smeđe/zeleno	L+ (Up)
bijelo/zeleno	0V (Un)
ljubičasto	greška invertno
zaslon	kućište

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Izlaz A
Izlaz B
indeks 0