


Enkoder pune osovine

RS-0500-I24/NB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Položaj referentne oznake |
| 2 | M3 dubina 10 mm |



Značajke proizvoda

Rezolucija	500 razlučivost
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	150

Izlazi

Električna izvedba	HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	50
Frekvencija prekapčanja [kHz]	50
Vrsta zaštite od kratkog spoja	< 60 s
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	500 razlučivost
------------	-----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...80
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaštita		IP 64



Enkoder pune osovine

RS-0500-I24/NB

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	30 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	10 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	Ø 40 / L = 83
Materijali	Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	10000
Maks. početni zakretni moment [Nm]	1
Zakretni moment referentne temperature [°C]	20
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6
Materijal osovine	nehrđajući čelik
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	20
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	20


Električni priključak

Kabel: 0,4 m; radijalno

Bijelo	A
Zeleno	B
Žuto	indeks 0
Smeđe	10...30V (Up)
Sivo	0V (Un)
zaslon	kućište

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Izlaz A
Izlaz B
indeks 0