

## Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-1800-I05/L2E

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Položaj referentne oznake |
| 2 | M4 dubina 5 mm            |



## Značajke proizvoda

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Rezolucija           | 1800 razlučivost |
| Dizajn osovine       | čvrsta osovina   |
| Promjer osovine [mm] | 6                |

## Električni podaci

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Tolerancija radnog napona | [%]  | 10   |
| Radni napon               | [V]  | 5 DC |
| Potrošnja struje          | [mA] | 150  |

## Izlazi

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Električna izvedba                  | TTL |
| Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20  |
| Frekvencija prekapčanja [kHz]       | 300 |
| Fazni pomak A i B [°]               | 90  |

### Raspon mjera/postavki

|            |                  |
|------------|------------------|
| Rezolucija | 1800 razlučivost |
|------------|------------------|

## Radni uvjeti

|                                         |      |           |
|-----------------------------------------|------|-----------|
| Temperatura okoline                     | [°C] | -20...100 |
| Temperatura skladištenja                | [°C] | -30...100 |
| Max. dopuštena relativna vlažnost zraka | [%]  | 98        |
| Zaštita                                 |      | IP 66     |



## Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-1800-I05/L2E

| Testovi / odobrenja                                    |                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Otpornost na udarce                                    |                                                                                                                                                            | 100 g (6 ms)        |
| Otpornost na vibracije                                 |                                                                                                                                                            | 10 g (55...2000 Hz) |
| Mehanički podaci                                       |                                                                                                                                                            |                     |
| Dimenzije                                              | [mm]                                                                                                                                                       | Ø 58 / L = 46       |
| Materijali                                             |                                                                                                                                                            | Aluminij            |
| Maks. obrtaji, mehanički                               | [U/min]                                                                                                                                                    | 12000               |
| Maks. početni zakretni moment                          | [Nm]                                                                                                                                                       | 1                   |
| Zakretni moment referentne temperature                 | [°C]                                                                                                                                                       | 20                  |
| Dizajn osovine                                         |                                                                                                                                                            | čvrsta osovina      |
| Promjer osovine                                        | [mm]                                                                                                                                                       | 6                   |
| Materijal osovine                                      |                                                                                                                                                            | čelik (1,4104)      |
| Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) | [N]                                                                                                                                                        | 10                  |
| Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) | [N]                                                                                                                                                        | 20                  |
| Pričvrsna prirubnica                                   |                                                                                                                                                            | Sinkrona prirubnica |
| Električni priključak                                  |                                                                                                                                                            |                     |
| Kabel: 2 m, PUR; aksijalno                             |                                                                                                                                                            |                     |
| Smeđe                                                  | A                                                                                                                                                          |                     |
| Zeleno                                                 | A invertno                                                                                                                                                 |                     |
| Sivo                                                   | B                                                                                                                                                          |                     |
| Ružičasto                                              | B invertno                                                                                                                                                 |                     |
| Crveno                                                 | indeks 0                                                                                                                                                   |                     |
| crno                                                   | indeks 0 invertno                                                                                                                                          |                     |
| Plavo                                                  | L+ senzor                                                                                                                                                  |                     |
| Bijelo                                                 | 0V senzor                                                                                                                                                  |                     |
| smeđe/zeleno                                           | L+ (Up)                                                                                                                                                    |                     |
| bijelo/zeleno                                          | 0V (Un)                                                                                                                                                    |                     |
| ljubičasto                                             | greška invertno                                                                                                                                            |                     |
| zaslon                                                 | kućište                                                                                                                                                    |                     |
| dijagrami i grafikoni                                  |                                                                                                                                                            |                     |
| Dijagram impulsa                                       |  <p>Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)</p> |                     |