



## RV-2048-I05/L2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- CE **RA**<sup>®</sup> US

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Rezolucija           | 2048 razlučivost |
| Dizajn osovine       | čvrsta osovina   |
| Promjer osovine [mm] | 10               |

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Tolerancija radnog napona | [%]  | 10   |
| Radni napon               | [V]  | 5 DC |
| Potrošnja struje          | [mA] | 150  |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Električna izvedba                  | TTL |
| Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20  |
| Frekvencija prekapčanja [kHz]       | 300 |
| Fazni pomak A i B [°]               | 90  |

|            |                  |
|------------|------------------|
| Rezolucija | 2048 razlučivost |
|------------|------------------|

|                                         |      |                               |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------|
| Temperatura okoline                     | [°C] | -30...100                     |
| Napomena o temperaturi okoline          |      | kod učvršćenog kabela: -30 °C |
| Temperatura skladištenja                | [°C] | -30...100                     |
| Max. dopuštena relativna vlažnost zraka | [%]  | 98                            |



## Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV-2048-I05/L2

|         |       |
|---------|-------|
| Zaštita | IP 64 |
|---------|-------|

## Testovi / odobrenja

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Otpornost na udarce    | 100 g (6 ms)        |
| Otpornost na vibracije | 10 g (55...2000 Hz) |

## Mehanički podaci

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimenzije [mm]                                             | Ø 58 / L = 46  |
| Materijali                                                 | Aluminij       |
| Maks. obrtaji, mehanički [U/min]                           | 12000          |
| Maks. početni zakretni moment [Nm]                         | 1              |
| Zakretni moment referentne temperature [°C]                | 20             |
| Dizajn osovine                                             | čvrsta osovina |
| Promjer osovine [mm]                                       | 10             |
| Materijal osovine                                          | čelik (1,4104) |
| Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10             |
| Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20             |

## Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; aksijalno

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Smeđe         | A                 |
| Zeleno        | A invertno        |
| Sivo          | B                 |
| Ružičasto     | B invertno        |
| Crveno        | indeks 0          |
| crno          | indeks 0 invertno |
| Plavo         | L+ senzor         |
| Bijelo        | 0V senzor         |
| smeđe/zeleno  | L+ (Up)           |
| bijelo/zeleno | 0V (Un)           |
| ljubičasto    | greška invertno   |
| zaslon        | kućište           |

## dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)