


Senzor protoka

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 O-prsten
2 brtvena podloška



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M16 x 1,5
---------------------	-----------

Primjena

Dizajn	Za cijevi DN 25
Mediji	Voda
Srednja temperatura [°C]	0...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...28 DC
Potrošnja struje [mA]	< 80
Vrijeme odgode uključanja [s]	15; (optički signalizirano)

Izlazi

Izlazni signal	analogni signal
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20; (linearizirano)
Maks. opterećenje [Ω]	500
Analogni naponski izlaz [V]	; (linearizirano)
Zaštita od kratkog spoja	ne


Raspon mjera/postavki

Područje protoka [cm/s]	50...250
-------------------------	----------



Senzor protoka

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Točnost / odstupanja		
Napomena o ponovljivosti		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Temperaturni gradijent	[K/min]	200
Mjerne greške	[% od konačne vrijednosti]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	5; (10%...90%)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	M16 x 1,5
Oznaka navoja		M16 x 1,5
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); O-prsten: NBR 70 Shore A
Procesni priključak		M16 x 1,5
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	10 x LED, Zeleno Rezolucija 10 % završne vrijednosti
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		


SA0502



Senzor protoka

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo