


Praćenje protoka

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2
Procesni priključak	M16 x 1,5

Primjena

Dizajn	Za cijevi DN 40...DN 100
Mediji	Voda
Napomena o medijima	Čista voda bez kontaminacije i aditiva.
	Prijavština / talog na vršku senzora utječe na točnost mjerenja.
	Povremeno provjerite ima li na vršku senzora taloga.
	Po potrebi, očistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje na temelju octa.
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...28 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA]	< 80
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	15; (optički signalizirano)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	NPN



Praćenje protoka

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Broj digitalnih izlaza	2	
Izlazna funkcija	normalno otvoreno	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Raspon mjera/postavki		
Područje protoka [cm/s]	3...150	
Područje regulacije [cm/s]	3...147	
Točnost / odstupanja		
Napomena o ponovljivosti	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)	
Temperaturni gradijent [K/min]	200	
Histereza [cm/s]	ca. 10	
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti]	max. ± 10	
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja [s]	1...5	
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Tipke	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-20...60	
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Materijali	PBT-GF20	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) djelomično niklovano	
Procesni priključak	M16 x 1,5	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	10 x LED, višebojno Rezolucija 10 % završne vrijednosti
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	



Praćenje protoka


SAM16BBDGNKG/W/US-100

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
WH =	crno
	Bijelo