


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Značajke proizvoda**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
| Procesni priključak | spoj navojem M26 x 1,5    |

**Primjena**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Dizajn                   | za T-nastavke (DIN 2353): QL 22-18-22 |
| Srednja temperatura [°C] | 0...80                                |
| Snaga tlaka [bar]        | 30                                    |

**Električni podaci**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Radni napon [V]                | 20...28 DC                  |
| Potrošnja struje [mA]          | < 80                        |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da                          |
| Vrijeme odgode uključenja [s]  | 15; (optički signalizirano) |

**Ulazi/izlazi**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
|---------------------|---------------------------|

**Izlazi**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ukupni broj izlaza                           | 2                  |
| Izlazni signal                               | signal prekapčanja |
| Električna izvedba                           | PNP                |
| Broj digitalnih izlaza                       | 2                  |
| Izlazna funkcija                             | normalno otvoreno  |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5                |



## Praćenje protoka

SAE18BBDGPKG/W/US

|                                              |      |          |
|----------------------------------------------|------|----------|
| Trajna snaga struje izlaza<br>prekapčanja DC | [mA] | 200      |
| Zaštita od kratkog spoja                     |      | da       |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja               |      | impulsno |
| Zaštita od preopterećenja                    |      | da       |

## Raspon mjera/postavki

|                     |         |            |
|---------------------|---------|------------|
| Područje protoka    | [l/min] | 0...20     |
| Područje regulacije | [l/min] | 0,4...19,6 |

## Točnost / odstupanja

|                          |                               |                                  |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Napomena o ponovljivosti |                               | 3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %) |
| Temperaturni gradijent   | [K/min]                       | 200                              |
| Histereza                | [l/min]                       | ca. 10                           |
| Mjerne greške            | [% od konačne<br>vrijednosti] | max. ± 10                        |

## Vremena reakcije

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| Vrijeme reagiranja | [s] | 5; (10%...90%) |
|--------------------|-----|----------------|

## Softver / programiranje

|                                 |  |       |
|---------------------------------|--|-------|
| Poravnanje točke<br>prekapčanja |  | Tipke |
|---------------------------------|--|-------|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -20...60 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                                     |      |                                                      |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| Dimenzije                           | [mm] | Ø 14                                                 |
| Materijali                          |      | PBT-GF20                                             |
| Materijali u kontaktu s<br>medijima |      | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) djelomično niklovano |
| Procesni priključak                 |      | spoj navojem M26 x 1,5                               |

## Prikazi / radni elementi

|        |          |                                                            |
|--------|----------|------------------------------------------------------------|
| Prikaz | Funkcija | 10 x LED, višebojno Rezolucija 10 % završne<br>vrijednosti |
|--------|----------|------------------------------------------------------------|

## Opaske

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|

## Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A






## Praćenje protoka

SAE18BBDGPKG/W/US

### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| BK = | crno        |
| WH = | Bijelo      |