


Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom

SBG32KM0FRKG



Značajke proizvoda

Mjerno područje	4...100 l/min	0,24...6 m³/h	64...1586 gph	1,05...26,4 gpm
Procesni priključak	spoj navojem G 1 1/2 Unutarnji navoj			

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti			
Mediji	Tekućine; ulja (viskoznost od 320 mm²/s pri 40 °C)			
Srednja temperatura [°C]	-10...100			
Snaga tlaka [bar]	63			
Snaga tlaka [MPa]	6,3			
Napomena o snazi tlaka	pri temperaturi medija >70°C: 50 bar / 5 MPa			



Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom

SBG32KM0FRKG

Električni podaci				
Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV ; "supply class 2" prema cULus)		
Potrošnja struje	[mA]	< 50		
Zaštitna klasa		III		
Zaštita od obrnutog polariteta		da		
Vrijeme odgode uključanja	[s]	< 3		
Izlazi				
Ukupni broj izlaza		2		
Izlazni signal		signal prekapčanja; analogni signal; signal frekvencije; IO-Link		
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)		
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2		
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	150; (200: ...60 °C; Temperatura okoline; 250: ...40 °C; Temperatura okoline)		
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20		
Maks. opterećenje	[Ω]	500		
Zaštita od kratkog spoja		da		
Zaštita od preopterećenja		da		
Frekvencija izlaza	[Hz]	0...10000		
Raspon mjera/postavki				
Mjerno područje		4...100 l/min	0,24...6 m³/h	64...1586 gph
Područje prikaza		0...120 l/min	0...7,2 m³/h	0...1902 gph
Rezolucija		0,1 l/min	0,01 m³/h	1 gph
Zadana točka SP		0,7...100 l/min	0,04...6 m³/h	10...1586 gph
Točka resetiranja rP		0...99,3 l/min	0...5,96 m³/h	0...1574 gph
Krajnja točka frekvencije FEP		6,7...100 l/min	0,4...6 m³/h	106...1586 gph
Duljina koraka		0,1 l/min	0,01 m³/h	2 gph
Frekvencija na krajnjoj točki FRP	[Hz]	10...10000		
Duljina koraka	[Hz]	10		
Mjerna dinamika		1:50		
Praćenje temperature				
Mjerno područje		-10...100 °C	14...212 °F	
Područje prikaza		-32...122 °C	-25,6...251,6 °F	
Rezolucija		0,1 °C	0,1 °F	
Zadana točka SP		-9,3...100 °C	15,2...212 °F	
Točka resetiranja rP		-10...99,3 °C	14...210,8 °F	
U koracima po		0,1 °C	0,2 °F	
Početna točka frekvencije, FSP		-10...78 °C	14...172,4 °F	
Krajnja točka frekvencije FEP		12...100 °C	53,6...212 °F	
Frekvencija na krajnjoj točki FRP	[Hz]	10...10000		
Duljina koraka	[Hz]	10		
Točnost / odstupanja				
Praćenje protoka				
Točnost (u mjernom području)		± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Srednja temperatura)		



Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom

SBG32KM0FRKG

Preciznost ponavljanja	± 1 % MEW	
Praćenje temperature		
Temperaturni drift	0,029 °C / K	
Preciznost [K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)	
Vremena reakcije		
Praćenje protoka		
Vrijeme reagiranja [s]	0,01	
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s]	0...5	
Duljina koraka [s]	0,1	
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s]	0...5	
Duljina koraka [s]	0,1	
Praćenje temperature		
Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)	
Softver / programiranje		
Opcije za namještanje parametra	histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapćanja; izlaz struje / frekvencije; prigušenje za izlaz prekapćanja / analogni izlaz; prikaz se može okretati i isključiti; standardna mjerna jedinica; boja procesne vrijednosti; kalibracijski faktor	
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Analogna obrada podatke analogno	2	
Binarna obrada podataka	2	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1046
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	0...60	
Napomena o temperaturi okoline	temperatura medija < 80 °C	
	temperatura medija < 100 °C : 0...40 °C	
Temperatura skladištenja [°C]	-15...80	
Zaštita	IP 65; IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)



Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom

SBG32KM0FRKG

MTTF	[godina]	170
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	I007
	Broj datoteke UL	E174189
Direktiva o tlačnoj opremi	Dobra inženirska praksa	

Mehanički podaci

Težina	[g]	2803,4
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo; Mjed hemijski obloženo niklom	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (336 / 1.4401); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Mjed (2.0371); Mjed hemijski obloženo niklom; PPS; O-prsten: FKM	
Procesni priključak	spoj navojem G 1 1/2 Unutarnji navoj	
Mehanički ciklusi prekapčanja	10 miliona	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Prikazna jedinica	6 x LED, Zeleno
	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Mjerene vrijednosti	alfanumerički prikaz, crveno/zeleno izmjenjujuća oznaka 4-znamenkasti
	Programiranje	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti

Opaske

Opaske	Korištenje 200-to mikronske filtracije je preporučljivo	
	Svi podaci odnose se na ulje sljedeće nominalne viskoznosti: 320 cSt, 40 °C ± 3 K	
	MW = mjerna vrijednost	
	MEW = Završna vrijednost mjernog raspona	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom

SBG32KM0FRKG

Priključak



OUT1:

- Sklopni izlaz praćenje količine volumetrijskog protoka
- Sklopni izlaz Praćenje temperature
- izlaz frekvencije praćenje količine volumetrijskog protoka
- izlaz frekvencije Praćenje temperature
- IO-Link

OUT2:

- Sklopni izlaz praćenje količine volumetrijskog protoka
 - Sklopni izlaz Praćenje temperature
 - analogni izlaz praćenje količine volumetrijskog protoka
 - analogni izlaz Praćenje temperature
- boje prema DIN EN 60947-5-2

Boje žica :

- BK = crno
 BN = Smeđe
 BU = Plavo
 WH = Bijelo

dijagrami i grafikoni

