




Predajnik protoka s nepovratnim ventilom

SBU12DI040KG/US



Značajke proizvoda		
Mjerno područje	[l/min]	0,3...50
Procesni priključak		G 1/2
Primjena		
Primjena		Alati za mašine; Unutarnje hlađenje bušilice
Mediji		Tekućine; Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti
Srednja temperatura	[°C]	0...60
Snaga tlaka	[bar]	200
Snaga tlaka	[MPa]	20
Električni podaci		
Tolerancija radnog napona	[%]	-15...10
Radni napon	[V]	24 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje	[mA]	10
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Izlazni signal		analogni signal
Analogni naponski izlaz	[V]	0,5...10
Min. otpornost na opterećenje	[Ω]	10000
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da



Predajnik protoka s nepovratnim ventilom

SBU12DI040KG/US

Raspon mjera/postavki		
Mjerno područje	[l/min]	0,3...50
Područje protoka	[l/min]	75
Točnost / odstupanja		
Ponovljivost	[% od konačne vrijednosti]	1
Mjerne greške		± 5
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	< 0,01
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-15...80
Zaštita		IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[godina]	15,78
Mehanički podaci		
Težina	[g]	737
Materijali		Aluminij eloksirano; PA
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Mjed; Aluminij eloksirano; PU; O-prsten: FKM
Procesni priključak		G 1/2
Mehanički ciklusi prekapčanja		10 miliona
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Zaporni čep
Opaske		
Opaske		Temperатурne promjene utiču na definirana standardna podešavanja za tečnosti.
		Za ulja, na postavke utječu temperatura i viskoznost.
		Preporuka Upotrijebite filtraciju od 200 mikrona
		Svi se podaci odnose na rashlađivače (20 °C).
Količina pakiranja		1 kom.

Predajnik protoka s nepovratnim ventilom

SBU12DI040KG/US

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



boje prema DIN EN 60947-5-2

Boje žica :

BN = Smeđe
BU = Plavo
WH = Bijelo

dijagrami i grafikoni

